

**Garant****Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Effektiv slanglängd: 10m****Beställningsdata**

Ordernummer	080078 10
GTIN	4062406284671
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Säkerhetsslangupprullare med höghållfast slutet plasthölje för användning i områden med smuts- och dammrisk.**
- **Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.**
- **Integrerad stoppboll.**
- **Polyuretanslang med hög slutstyrka och tryckluftanslutningar av stål, lämplig för hög genomströmning.**
- **Svängbar vägghållare för positionering på vägg och i tak.**

Slangupprullare för tryckluft. Robust slang med lysande **signalfärg** orange. Garanterar säker hantering.

**leveransinnehåll:**

Inklusive GARANT säkerhetskoppling stål och nippel.

**OBS!:**

Passande säkerhetskopplingar se nr 080270 – 080272.

**Teknisk beskrivning**

färg hus	blå
material hus	Plast

Effektiv slanglängd	10 m
utvändig slang-Ø	12 mm
Material slang	Polyuretan
Anslutning utgång	1/4 tum
Upprullningsautomatik SCS	ja
Invändig slang-Ø	8 mm
Färg slang	orange
Maximalt arbetstryck	16 bar
husets djup	190 mm
husets bredd	310 mm
husets höjd	406 mm
lämplig för	Tryckluft
Produktslag	Slangupprullare

## Tillbehör

Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga Invändig anslutningsgंगा 1/4 tum	080271 1/4
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 11 mm	080272 11
Reservdekar slangupprullare Typ 7	080081 7
Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga Invändig anslutningsgंगा 1/2 tum	080271 1/2
Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändig gängor Utvändig anslutningsgंगा 1/2 tum	080270 1/2
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 8 mm	080272 8
Reservdekar slangupprullare Typ 11	080081 11
Reservdekar slangupprullare Typ 1	080081 1
Reservdekar slangupprullare Typ 4	080081 4

Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080270 1/4
Reservdekar slangupprullare Typ 13	080081 13
Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga Invändig anslutningsgänga 3/8 tum	080271 3/8
Reservdekar slangupprullare Typ 15	080081 15
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 13 mm	080272 13
Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 3/8 tum	080270 3/8