

Garant**Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Effektiv slanglängd: 15m****Beställningsdata**

Ordernummer	080078 15
GTIN	4062406284688
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

- Säkerhetsslangupprullare med höghållfast slutet plasthölje för användning i områden med smuts- och dammrisk.
- Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.
- Integrerad stoppboll.
- Polyuretanslang med hög slutstyrka och tryckluftanslutningar av stål, lämplig för hög genomströmning.
- Svängbar vägghållare för positionering på vägg och i tak.

Slangupprullare för tryckluft. Robust slang med lysande **signalfärg** orange. Garanterar säker hantering.

leveransinnehåll:

Inklusive GARANT säkerhetskoppling stål och nippel.

OBS!:

Passande säkerhetskopplingar se nr 080270 – 080272.

Teknisk beskrivning

färg hus	blå
Upprullningsautomatik SCS	ja
Effektiv slanglängd	15 m

material hus	Plast
Maximalt arbetstryck	16 bar
Invändig slang-Ø	9,5 mm
Färg slang	orange
Material slang	Polyuretan
Anslutning utgång	3/8 tum
utvändig slang-Ø	13,5 mm
husets bredd	490 mm
husets höjd	409 mm
husets djup	190 mm
lämplig för	Tryckluft
Produktslag	Slangupprullare

Tillbehör

Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga Invändig anslutningsgänga 1/4 tum	080271 1/4
Reservdekar slangupprullare Typ 8	080081 8
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 11 mm	080272 11
Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 1/2 tum	080270 1/2
Reservdekar slangupprullare Typ 15	080081 15
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 8 mm	080272 8
Säkerhetskoppling med slanganslutningslanganslutning Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd) 13 mm	080272 13
Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga Invändig anslutningsgänga 3/8 tum	080271 3/8
Reservdekar slangupprullare Typ 2	080081 2
	080271 1/2

Säkerhetskoppling med invändig gängainvändig gänga
Invändig anslutningsgänga 1/2 tum

Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändiga gängor
Utvändig anslutningsgänga 3/8 tum

080270 3/8

Reservdekar slangupprullare Typ 14

080081 14

Säkerhetskoppling med utvändig gängautvändiga gängor
Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum

080270 1/4

Reservdekar slangupprullare Typ 5

080081 5

Reservdekar slangupprullare Typ 12

080081 12