

Garant**Säkerhetsslangupprullare plasthölje Vatten, Effektiv slanglängd: 15m****Beställningsdata**

Ordernummer	080079 15
GTIN	4062406284695
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

- **Säkerhetsslangupprullare med höghållfast slutet plasthölje för användning i områden med smuts- och dammrisk.**
- **Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.**
- **Integrerad stoppboll.**
- **Polyuretanslang med hög slutstyrka och tryckluftanslutningar av stål, lämplig för hög genomströmning.**
- **Svängbar vägghållare för positionering på vägg och i tak.**

Vattenslangupprullare för vätskor. Slangfärg stålblå.

leveransinnehåll:

Inklusive nippel.

OBS!:

Vattenkoppling se nr 080149 1/2.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
färg hus	blå
Effektiv slanglängd	15 m

Färg slang	blå
Upprullningsautomatik SCS	ja
material hus	Plast
utvändig slang-Ø	13,5 mm
Invändig slang-Ø	9,5 mm
Anslutning utgång	1/2 tum
Material slang	Polyuretan
husets djup	190 mm
husets höjd	409 mm
husets bredd	490 mm
lämplig för	Vätskor
Produktslag	Slangupprullare

Tillbehör

Reservdekar slangupprullare Typ 12	080081 12
Reservdekar slangupprullare Typ 15	080081 15
Reservdekar slangupprullare Typ 14	080081 14
Reservdekar slangupprullare Typ 3	080081 3
Reservdekar slangupprullare Typ 6	080081 6
Reservdekar slangupprullare Typ 9	080081 9