

Garant**Säkerhetskabelupprullare, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	081198 15
GTIN	4062406284701
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

Längd	496 mm
Bredd	192 mm

kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	15 m
höjd	401 mm
märkeffekt utrullad	2400 W
material kabel	Neoprengummi
Kabelklass	H07RN-F
märkspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabelvinda

Tillbehör

Reservdekar slangupprullare Typ 16	080081 16
Reservdekar slangupprullare Typ 10	080081 10
Reservdekar slangupprullare Typ 12	080081 12
Reservdekar slangupprullare Typ 14	080081 14