

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd $L_4$	6 mm
Skruvsats för vändskär	269028 26
totallängd $L$	80 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,2 mm
Mittförskjutning $L_3$	5 mm
ISO-kod hållare	E08F SVLCR/L05
Huvudängd $L_1$	26 mm
Effektivt djup $T$	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------