

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E12K SVVCR/L07
Skrivsats förvändskär	269028 27
totallängd L	125 mm
Halsbredd L ₄	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------