

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	15 mm
Huvudängd L_1	55 mm
Halsbredd L_4	12,9 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
totallängd L	150 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	19,5 mm
ISO-kod hållare	E16M SVVCR/L07
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------