

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
totallängd L	100 mm
Huvudängd L_1	32 mm
Halsbredd L_4	6,8 mm
Mittförskjutning L_3	8 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Spännhöjd L_2	9 mm
ISO-kod hållare	E10H SVVCR/L07
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Passande vändskär	VC.. 0702..
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------