

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Halsbredd L ₄	12,9 mm
ISO-kod hållare	E16M SV95CR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Inställningsvinkel κ	95 grad
Passande vändskär	VC.. 0702..
Huvudängd L ₁	55 mm
Effektivt djup T	8 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------