

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261337 16/07 |
| GTIN | 4062406285593 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------|
| Inställningsvinkel κ | 72,5 grad |
| Halsbredd L_4 | 12,9 mm |
| ISO-kod hållare | E16M SVVCR/L07 |
| Huvudängd L_1 | 55 mm |
| Spännhöjd L_2 | 15 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| Skruvsats förvändskär | 269028 27 |
| Passande vändskär | VC.. 0702.. |
| Mittförskjutning L_3 | 11 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 19,5 mm |
| Effektivt djup T | 6 mm |
| Skaftdiameter D_s | 16 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 8×D |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|------------------------------|-----------|
| Skrivsats förvändskär Typ 27 | 269028 27 |
|------------------------------|-----------|