

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E16M SV95CR/L07
Halsbredd L ₄	12,9 mm
Huvudängd L ₁	55 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	95 grad
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Effektivt djup T	8 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------