

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Halsbredd L_4	9 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	95 grad
Huvudängd L_1	40 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	15,5 mm
ISO-kod hållare	E12K SV95CR/L07
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------