

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	36 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15,5 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	A12K SVXCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 27
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
totallängd L	125 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27

269028 27