

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	48 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	19,5 mm
ISO-kod hållare	A16M SVXCR/L07
totallängd L	150 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	113 grad
Skrivsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 27

269028 27