

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	22 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Halsbredd L_4	6,8 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
totallängd L	100 mm
ISO-kod hållare	A10H SVXCR/L07
Mittförskjutning L_3	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L_2	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------