

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
ISO-kod hållare	A12K SVXCR/L07
Spännhöjd L ₂	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Utkragningslängd L ₁	36 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	113 grad
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27

269028 27