

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261357 16/07 |
| GTIN | 4062406285753 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| totallängd L | 150 mm |
| Passande vändskär | VC.. 0702.. |
| ISO-kod hållare | A16M SVXCR/L07 |
| Utkragningslängd L ₁ | 48 mm |
| Mittförskjutning L ₃ | 11 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 19,5 mm |
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| Inställningsvinkel κ | 113 grad |
| Skrivsats förvändskär | 269028 27 |
| Spännhöjd L ₂ | 15 mm |
| Effektivt djup T | 3 mm |
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27

269028 27