

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	80 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
Huvudängd L_1	15 mm
ISO-kod hållare	A08F SVXCR/L05
Passande vändskär	VC.. 0501..
Mittförskjutning L_3	5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Vändskärsstorlek	5 mm
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------