

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	E12K SVXCR/L07
Inställningsvinkel $\kappa$	113 grad
Huvudängd $L_1$	40 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	15,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 27
Spännhöjd $L_2$	11 mm
totallängd $L$	125 mm
Utkragningslängd $L_1$	96 mm
Effektivt djup $T$	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------