

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	113 grad
Spännhöjd L_2	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	19,5 mm
Utkragningslängd L_1	128 mm
Huvudängd L_1	55 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	E16M SVXCR/L07
totallängd L	150 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Skruvsats förvändskär	269028 27
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------