



Teleskopfintandspärnyckel 1/2 tum steglöst utdragbar, Typ: 1/2



Beställningsdata

Ordernummer	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Fixering görs med en låsring. Med omställningsspak för höger- och vänstergång. Steglöst utdragbar från 414 till 614 mm längd. Omkopplingsbar fintandspärnyckel med 90 tänder. Största tillåtna vridmoment 1000 Nm.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.
fyrkantsfäste: 1/2 tum
Antal tänder: 90

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	414 - 614 mm
Antal tänder	90
steglöst utdragbar	ja
Produktslag	Spärrhuvud