



## Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: X31V



### Beställningsdata

Ordernummer	079656 X31V
GTIN	616026002920
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankarborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska grepppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylinder, låg ljudnivå.

Dynorbital Spirit excenterslip (152 mm) för centralutsug. Dynorbital® Mini Extreme excenterslip (76 mm).

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

#### OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Sliprondell DynaMaze med karborrband till nr 079655 och nr 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

### Teknisk beskrivning

vikt	0,7 kg
maximal luftförbrukning	538 l/min
typ av utsug	extern
stödtallrik Ø	76 mm
tillverkarens beteckning	MiniExtreme 76mm

bullernivå	75 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal:	12000 min <sup>-1</sup>
slaglängd	5 mm
Produktslag	Excenterslip

## Tillbehör

Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120