


Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, BT 30, Gänga M × Effektiv längd
L1: M16X25****Beställningsdata**

Ordernummer	303133 M16X25
GTIN	4062406286125
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft hårdbearbetade.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbningsstrategi: HSC

utkagningslängd A-mått: 47 mm

Håldiameter D_1 tolerans IT6: 17 mm

$\varnothing D_2$: 29 mm

Utvändig- $\varnothing D$: 29 mm

Effektiv längd L_1 : 25 mm

L_2 : 5 mm

Teknisk beskrivning

$\varnothing D_2$	29 mm
Håldiameter D_1 tolerans IT6	17 mm
gängaM	M16×25
utkagningslängd A-mått	47 mm

Effektiv längd L ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	29 mm
L ₂	5 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40

Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40