

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 0501..
Skrivsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel κ	95 grad
ISO-kod hållare	E08F SV95CR/L05
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
totallängd L	80 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------