

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	26 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel κ	113 grad
Spännhöjd L_2	7,5 mm
totallängd L	80 mm
ISO-kod hållare	E08F SVXCR/L05
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------