

Garant GRIDLINE

Trågsortiment, 20×20G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

Ordernummer	950310 50/2
GTIN	4062406285906
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 3 st storlek 6×8/3; 6 st storlek 6×6/3; 1 st storlek 2×8/1; 2 st storlek 2×6/1

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 3 st storlek B

Teknisk beskrivning

passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	20

passar till lådor med effektiv bredd	500 mm
passar till lådor med effektivt djup	500 mm
Material	Plast
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	20
tråghöjd	25 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
bredd i G	20
höjd	25 mm
Bredd	500 mm
Djup	500 mm
djup i G	20
vikt	1,05 kg
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/3	951415 6X6/3
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X6/1	951415 2X6/1
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X8/1	951415 2X8/1
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3	951415 6X8/3