

Garant GRIDLINE

Trågsortiment, 36×20G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

Ordernummer	950410 50/2
GTIN	4062406286552
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×20G.

Passar till:

Utdragslådor 36×20G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 6 st storlek 6×8/3; 12 st storlek 6×6/3

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 6 st storlek B

Teknisk beskrivning

passar till lådor med effektiv bredd	900 mm
tråghöjd	25 mm
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm

passar till lådor med fronthöjd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	20
passar till lådor med effektivt djup	500 mm
Material	Plast
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
bredd i G	36
djup i G	20
Bredd	900 mm
höjd	25 mm
Djup	500 mm
vikt	1,89 kg
Produktnamnsattribut	36×20G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/3	951415 6X6/3
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3	951415 6X8/3
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B