

Garant GRIDLINE

**Trågsortiment, 46×24G, Typ: 50/3****Beställningsdata**

Ordernummer	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Artikelklass	9GB

**Beskrivning****Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insida slitsad för indelning med delningsplattor. Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

**Passar till:**

Utdragslådor 46×24G.

**Innehåll:**

Fack 1K nr 951415: 12 st storlek 6×8/4; 9 st storlek 6×8/2; 6 st storlek 2×8/1  
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 5 st storlek C; 2 st storlek A

**Teknisk beskrivning**

passar till lådor med effektivt djup	600 mm
Material	Plast
tråghöjd	25 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	46
Lådornas effektiva yta i G	46×24
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	24
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm
passar till lådor med fronthöjd	125 mm

passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passar till lådor med effektiv bredd	1150 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
Djup	600 mm
bredd i G	46
djup i G	24
Bredd	1150 mm
höjd	25 mm
vikt	2,832 kg
Produktnamnsattribut	46x24G
Produktslag	Urtag utdragslåda

## Tillbehör

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/4	951415 6X8/4
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X8/1	951415 2X8/1
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ A	951275 A
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ C	951275 C
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/2	951415 6X8/2