

Garant**Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth®, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412780 150
GTIN	4062406286712
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP67 med **Bluetooth**. **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5mm höga siffror**. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls.

2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Skjutmättet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade.

För att manövreringen ska bli enkel finns som kostnadsfritt tillval appen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) för Android och iOS.

Fördel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Fördelar hos trådlös överföring med Bluetooth:

- **Enkel dataöverföring:** Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
- **Rörelsefrihet:** Inga dataöverföringskablar som stör.
- **Oberoende av plats:** Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
- **Säker dataöverföring:** Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

Djupmått finns	ja
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget	ja
skänkellängd	40 mm
Antal ingående batterier	1
felgräns	0,03 mm
Djupmått	plan
Automatisk fråkoppling	ja
Norm	DIN 862
Batterityp	Knappcell
Serie	HCT
Omkoppling till standby	ja
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Sifferhöjd LCD-display	11,5 mm
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Internationellt utförande	CR2032
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

förpackning

Stabil box

Produktslag

Universalskjutmått

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/412780-150>