

Garant**Digitalt djupskjutmått HCT IP67 med Bluetooth®, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418684 150
GTIN	4062406286750
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mätytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift Ø 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning). Utförande **med Bluetooth**. För att manövreringen ska bli enkel finns som kostnadsfritt tillval appen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) för Andriod och iOS.

Fördel:**HCT - Hoffmann Connected Tools**

Fördelar hos trådlös överföring med Bluetooth:

- **Enkel dataöverföring:** Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
- **Rörelsefrihet:** Inga dataöverföringskablar som stör.
- **Oberoende av plats:** Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
- **Säker dataöverföring:** Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
felgräns	0,03 mm
ansatsens längd	100 mm
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
mätskenans tvärsnitt	16×4 mm
Sifferhöjd LCD-display	11,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 150 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	HCT
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Automatisk fränkoppling	ja
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmätt

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/418684-150>
