

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,30/0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
178X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570100 178X23
GTIN	4017359004920
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstbredd	22 mm
Reducerings-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstlängd H ₁	37 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	178 mm

Håldiameter d ₁	50 mm
Produktslag	Rundborste