

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund trådborste Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 178X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570150 178X23
GTIN	4017359004906
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	178 mm
Borstbredd	22 mm
Borstlängd H ₁	37 mm
Reducerings-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Håldiameter d ₁	50 mm

Produktlag

Rundborste