

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Borst-Ø D1 ×
borstbredd: 250X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570320 250X16
GTIN	4017359163863
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	250 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
hål-Ø uppborrningsbar till	100 mm
Borstbredd	16 mm
Borstlängd H ₁	57 mm
Håldiameter d ₁	16 mm

Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Borstmaterial	mikroabrasiv, slipnylon
Slipmedlets beteckning	SiC
Borsttjocklek	0,6 mm
Produktslag	Rundborste