

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320, Borst-Ø×borstbredd:
100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570322 100X12
GTIN	4017359144916
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borstbredd	12 mm
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	100 mm
Borstlängd H ₁	21 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Håldiameter d ₁	12 mm

Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Borstmaterial	mikroabrasiv, slipnylon
Slipmedlets beteckning	SiC
Borsttjocklek	0,6 mm
Produktslag	Rundborste