

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Vågig ståltråd 0,15 mm, borst-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	577980 10
GTIN	4017359004265
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	10 mm
totallängd L	115 mm
Borstmaterial	Ståltråd
fäste	Gängnippel
Borsttjocklek	0,15 mm
Produktslag	Tubrensare

Tillbehör

Förlängning för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6	577993 M6
Gängadapter M6 invändig gänga Skaft-Ø 6 mm Gänga M6	577990 M6
Plasthandtag för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6	577995 M6

