

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm, borst-Ø: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 577985 20 |
| GTIN | 4017359012826 |
| Artikelklass | 57L |

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------|
| Borst-Ø D ₁ | 20 mm |
| Borstmaterial | Mässingtråd |
| fäste | Gängnippel |
| Borsttjocklek | 0,15 mm |
| Produktslag | Tubrensare |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Förlängning för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6 | 577993 M6 |
| Plasthandtag för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6 | 577995 M6 |
| Gängadapter M6 invändig gängaSkafth-Ø 6 mm Gänga M6 | 577990 M6 |