

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm, borst-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	577985 12
GTIN	4017359004470
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	12 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
fäste	Gängnippel
Borsttjocklek	0,15 mm
Produktslag	Tubrensare

Tillbehör

Gängadapter M6 invändig gängaSkafth-Ø 6 mm Gänga M6	577990 M6
Plasthandtag för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6	577995 M6
Förlängning för rörborstar med M6 gängnippel Gänga M6	577993 M6