



Huvborste X-LOCK, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø×gänga: 65X-LOCKmm



Beställningsdata

Ordernummer	572110 65X-LOCK
GTIN	4007220119532
Artikelklass	55V

Beskrivning

Utförande:

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar. Med **X-LOCK** snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	65 mm
Borstlängd H ₁	22 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
säkerhetsstödring	nej
Borsttjocklek	0,5 mm
Serie	X-LOCK
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

