

**Bygelvagn, Typ: 1200****Beställningsdata**

Ordernummer	919811 1200
GTIN	4017976012001
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålrohrs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
vikt	14 kg
lastplanets höjd	206 mm
Material hjul	TPE
lyftförmåga	250 kg

Typ	1200
höjd	910 mm
Bredd	1100 mm
lastplanets djup	450 mm
lastplanens bredd	850 mm
Djup	450 mm
Produktslag	Bygelvagn