

**Huvborste X-LOCK, ståltråd 0,30 mm, borst-Ø: 60X-LOCKmm****Beställningsdata**

Ordernummer	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Artikelklass	55V

**Beskrivning****Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner. Med **X-LOCK** snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

**Användningsdata:**

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	0,3 mm
Serie	X-LOCK
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

