

**Bygelvagn, Typ: 1202****Beställningsdata**

Ordernummer	919811 1202
GTIN	4017976012025
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan av träfiberskiva med ytdekor av bok. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	19 kg
Typ	1202
Djup	600 mm
lyftförmåga	250 kg
Material hjul	TPE

lastplanets höjd	206 mm
höjd	910 mm
Bredd	1250 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Ø hjul	125 mm
lastplanets djup	600 mm
Produktslag	Bygelvagn