



## Rundborste X-LOCK, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 125X-LOCKmm



### Beställningsdata

Ordernummer	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Artikelklass	55V

### Beskrivning

#### Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

#### Användningsdata:

**Vänstervirad**, upplindning i förtid förhindras säkert.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **X-LOCK** snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
antal flätor	24
Borstbredd L <sub>1</sub>	12 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Borsttjocklek	0,5 mm

Borstlängd H <sub>1</sub>	28 mm
Serie	X-LOCK
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Rundborste