

**Huvborste X-LOCK, rostfri ståltråd 0,30 mm, borst-Ø: 60X-LOCKmm****Beställningsdata**

Ordernummer	573210 60X-LOCK
GTIN	4007220119198
Artikelklass	55V

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner. Med **X-LOCK** snabbspännsystem för snabbt borstbyte utan verktyg.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	65 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Serie	X-LOCK
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättningsmönster	vågig
Produktslag	Huvborste

