


Garant**Lamellslipvals väv (CER), Ø 100×100 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	568463 60
GTIN	4062406287078
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infäst slipduk runt slipvalsens axel. Standardmått **Ø 100×100 mm** resp. smalt utförande **Ø 100×50 mm** för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

slipmedelsunderlag	Tyg
Kornstorlek	60
rekommenderat varvtal	3700 min ⁻¹
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Lamellslipskiva väv, slitsad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		