

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penselborste INOX-komplett 0,30 mm, Typ: 10X20****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 574650 10X20 |
| GTIN | 4017359153338 |
| Artikelklass | 57L |

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **axel-Ø 6 mm**.

Alla beståndsdelar av rostfritt stål.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Borsttjocklek | 0,3 mm |
| Borst-Ø D ₁ | 12 mm |
| maximalt varvtal: | 20000 min ⁻¹ |
| Borstlängd H ₁ | 20 mm |
| Tvinglängd L ₂ | 20 mm |
| Tving-Ø D ₂ | 10 mm |
| totallängd L | 60 mm |
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| Produktslag | Penselborste |

