

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penselborste INOX-komplett 0,30 mm, Typ: 22X22****Beställningsdata**

Ordernummer	574650 22X22
GTIN	4017359098158
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **axel-Ø 6 mm**.

Alla beståndsdelar av rostfritt stål.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner förytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.

Teknisk beskrivning

Tving-Ø D ₂	22 mm
Borstlängd H ₁	25 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	23 mm
Tvinglängd L ₂	22 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
totallängd L	68 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktslag	Penselborste

