




Etagevagn med rörsträvor på 3 sidor och 4 lastytpr, Typ: 8311-1



Beställningsdata

Ordernummer	919881 8311-1
GTIN	4017976831114
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterialsdivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Höjdinställning i raster: 100 mm

höjd: 1800 mm

Bredd: 1169 mm

Djup: 630 mm

lastplanens bredd: 1000 mm

lastplanets djup: 600 mm

höjd lastplan 1: 269 mm

Teknisk beskrivning

bärförmåga totalt	600 kg
lastplanets djup	600 mm
bärförmåga per hyllplan	90 kg
Djup	630 mm
höjd lastplan 3	1069 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Ø hjul	200 mm
höjd	1800 mm
Bredd	1169 mm
vikt	85 kg
höjd lastplan 1	269 mm
höjd lastplan 2	669 mm
höjd lastplan 4	1469 mm
Höjdinställning i raster	100 mm
Produktslag	Etagevagn