


**Etagevagn med rörsträvor på 3 sidor och 4 lastytpr, Typ: 8312-1****Beställningsdata**

Ordernummer	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Artikelklass	96F

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterials-kivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

**Norm:****EN 1757-3****Lackering:**Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.****OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Höjdinställning i raster: 100 mm

höjd: 1800 mm

Bredd: 1169 mm

Djup: 730 mm

lastplanens bredd: 1000 mm

lastplanets djup: 700 mm

höjd lastplan 1: 269 mm

## Teknisk beskrivning

Ø hjul	200 mm
Djup	730 mm
bärförmåga per hyllplan	90 kg
höjd lastplan 1	269 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Bredd	1169 mm
höjd lastplan 2	669 mm
höjd lastplan 3	1069 mm
bärförmåga totalt	600 kg
höjd lastplan 4	1469 mm
höjd	1800 mm
lastplanets djup	700 mm
vikt	95 kg
Höjdinställning i raster	100 mm
Produktslag	Etagevagn