



Lådvagn med väggar av stålplåt, med 5 lastytor, Typ: 5493



Beställningsdata

Ordernummer	919883 5493
GTIN	4017976019192
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Ändväggar, längsgående vägg, slagdörr och tak inklädda med 1 mm tjock förzinkad stålplåt. Parslagdörr av vinkelstål med drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterialsivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

lastplanets djup	780 mm
höjd lastplan 1	292 mm
höjd lastplan 2	582 mm

Djup	845 mm
Ø hjul	200 mm
höjd lastplan 4	1182 mm
bärförmåga totalt	750 kg
Bredd	1370 mm
höjd lastplan 3	882 mm
höjd lastplan 5	1482 mm
vikt	199 kg
bärförmåga per hyllplan	90 kg
lastplanens bredd	1200 mm
Material hjul	TPE
höjd	1792 mm
Höjdinställning i raster	100
Produktslag	Behållarvagn