



## Lådvagn med väggar av stålplåt, med 5 lastyor, Typ: 5492



### Beställningsdata

Ordernummer	919883 5492
GTIN	4017976019185
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Ändväggar, längsgående vägg, slagdörr och tak inklädda med 1 mm tjock förzinkad stålplåt. Parslagdörr av vinkelstål med drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterialsivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

höjd lastplan 3	882 mm
bärförmåga totalt	750 kg
höjd lastplan 5	1482 mm

höjd lastplan 2	582 mm
höjd lastplan 4	1182 mm
vikt	162 kg
höjd lastplan 1	292 mm
lastplanets djup	680 mm
bärförmåga per hyllplan	90 kg
Djup	745 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Bredd	1170 mm
höjd	1792 mm
Material hjul	TPE
Ø hjul	200 mm
Höjdinställning i raster	100
Produktslag	Behållarvagn